



## Bottines à lacets noires VD PRO 3800 SF ESD, S3 NB, Pointure UE: 37



### Données de commande

N° commande	092585 37
GTIN	4044348573051
Classe d'article	09C

### Description

#### Exécution:

Chaussures de sécurité avec technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.

- **Tige en microfibres ultralégères et lisses.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Chaussures hautes sans coutures. Languette antipoussière. Bordure matelassée.

Chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS PRO série SF avec **protection antiperforation en tissu**. Sans amortissement au niveau des talons SECURE VARIO®.

- **Semelle extérieure TPU Athletics ESD, noire.**

#### Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Remarque(s):

Modèle large XB sous 092586.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Aluminium

Résistance à la pénétration: Textile

Isolation au froid: jusqu'à -20 °C

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

## Description technique

Isolation au froid	jusqu'à -20 °C
Classe de protection	S3
Pointure UE	37
Matériau coque de protection	Aluminium
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Résistance à la pénétration	Textile
Couleur	noir
Sexe	Unisex
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité