



Bottines à lacets noires VD PRO 3800 SF ESD, S3 XB, Pointure UE: 38



Données de commande

N° commande	092586 38
GTIN	4044348573341
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité avec technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.

- **Tige en microfibres ultralégères et lisses.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Bottines à lacets sans coutures. Languette antipoussière. Bordure matelassée.

Chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS PRO série SF avec **protection antiperforation en tissu**. Sans amortissement au niveau des talons SECURE VARIO®.

- **Semelle extérieure TPU Athletics ESD.**

Norme:

EN ISO 20345 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Exécution normale NB sous 092585.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Aluminium

Résistance à la pénétration: Textile

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Description technique

Pointure UE	38
Résistance à la pénétration	Textile
Classe de protection	S3
Couleur	noir
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matériau coque de protection	Aluminium
Sexe	Unisex
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité