



## Bottines à lacets noires VD 3800 SST ESD, S2 NB, Pointure UE: 46



### Données de commande

N° commande	092665 46
GTIN	4044348590881
Classe d'article	09C

### Description

#### Exécution:

Chaussures de sécurité avec technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.

- **Tige en microfibres ultralégères et lisses.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS SST avec **amortissement au niveau des talons SECURE VARIO®** et **semelle extérieure Perbunan particulièrement antidérapante** et résistante à la chaleur (jusqu'à env. 220 °C) (SST-STEITZ SURE STEP).

- **Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD, gris argent.**

#### Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Remarque(s):

Modèle large XB sous 092666. Comprend l'élément amortisseur rouge et noir

### Description technique

Classe de protection	S2
----------------------	----

Couleur	noir
Pointure UE	46
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Matériau coque de protection	Aluminium
Isolation au froid	jusqu'à -20 °C
Propriété	Amortissement Vario®
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité