



Extracteur réglable



Données de commande

N° commande	881100
GTIN	4021176459559
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent de choisir individuellement la capacité et la profondeur de serrage. Grâce à la construction particulière, l'extracteur est autoserrant et simple à manier. Capacité de serrage très élevée grâce à un montage variable des griffes (voir illustrations).

Capacité de serrage extérieure: 6 - 100 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 85 mm

Puissance: 1 t

Description technique

Puissance	1 t
Capacité de serrage extérieure	6 - 100 mm
Profondeur de serrage jusqu'à	85 mm
Nombre de crochets	2
Six pans mâle	13 mm

Poids	0,45 kg
Type de produit	Extracteur a 2 griffes