



Chaussures basses noires/orange VX 7500, S3 NB, Pointure UE: 40



Données de commande

N° commande	092670 40
GTIN	4044348506219
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité VARIO FLEX avec amortissement au niveau des talons SECURE VARIO® et technologie VARIO Multiflex®.

- **Tige en cuir lisse souple.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Languette fermée.**
- **Semelle extérieure Perbunan Dynamics (résistante à la chaleur jusqu'à env. 220 °C).**
- **Coque renforcée.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092671. Comprend l'élément amortisseur rouge et vert

Description technique

Couleur	noir / orange
---------	---------------

Pointure UE	40
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Isolation au froid	Jusqu'à -20 °C
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Classe de protection	S3
Matériau coque de protection	Aluminium
Résistance à la pénétration	Acier
Propriété	Amortissement Vario®
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité