

**Bottines à lacets noires/orange VX 7600, S3 NB, Pointure UE: 44****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 092680 44 |
| GTIN | 4044348506349 |
| Classe d'article | 09C |

Description**Exécution:**

Chaussures de sécurité VARIO FLEX avec amortissement au niveau des talons SECURE VARIO® et technologie VARIO Multiflex®.

- **Tige en cuir lisse souple.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Languette fermée.**
- **Semelle extérieure Perbunan Dynamics (résistante à la chaleur jusqu'à env. 220 °C).**
- **Coque renforcée.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092681. Comprend l'élément amortisseur rouge et vert

Description technique

| | |
|-------------|----|
| Pointure UE | 44 |
|-------------|----|

| | |
|--|---|
| Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) | Plus de 200 °C |
| Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 |
| Matériau coque de protection | Aluminium |
| Couleur | noir / orange |
| Isolation au froid | jusqu'à -20 °C |
| Résistance à la pénétration | Acier |
| Classe de protection | S3 |
| Propriété | Amortissement Vario® |
| Sexe | Homme |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD |
| Type de produit | Bottes de sécurité |