



Chaussures basses noires/orange VX 7500, S3 XB, Pointure UE: 37



Données de commande

N° commande	092671 37
GTIN	4044348534281
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité VARIO FLEX PRO avec amortissement au niveau des talons SECURE VARIO® et technologie VARIO Multiflex®.

- **Tige en cuir lisse souple.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Languette fermée.**
- **Semelle extérieure Perbunan Dynamics (résistante à la chaleur jusqu'à env. 220 °C).**
- **Coque renforcée.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Exécution normale NB sous 092670.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Aluminium

Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200 °C

Isolation au froid: Jusqu'à -20 °C

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Propriété: Amortissement Vario®

Description technique

Isolation au froid	Jusqu'à -20 °C
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Classe de protection	S3
Couleur	noir / orange
Matériau coque de protection	Aluminium
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Pointure UE	37
Propriété	Amortissement Vario®
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité