

Garant**Cleaningpoint avec accessoires, Type: M****Données de commande**

N° commande	987121 M
GTIN	4045197978103
Classe d'article	91M

Description**Exécution:**

Corps rigide en tôle d'acier. Cloison centrale avec perforations carrées 9×9 mm au pas de 37 mm. Avec poubelle à matières recyclables, kit support et porte-rouleaux de papier. 4 roues directrices (Ø 100 mm) avec blocage et 2 grandes poignées coulissantes avec revêtement en Haptoprene garantissent une bonne stabilité et un maniement sûr.

Livraison:

Cleaning Point 987101: 1 pc. réf. M

Poubelle à matières recyclables 987110: 2 pc. réf. 45

Kit support 987116: 1 pièce

Porte-rouleaux de papier turquoise 089160 réf. W1: 1 pièce

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Pas de panneau perforé Hoffmann: 9×9 mm

Hauteur: 1850 mm

Largeur: 725 mm

Profondeur: 634 mm

Prof. caisson: 524 mm

Poids: 83 kg

Description technique

Prof. caisson	524 mm
Hauteur	1850 mm
Largeur	725 mm
Poids	83 kg
Profondeur	634 mm
Type	M
Pas de panneau perforé Hoffmann	9×9 mm
Type de produit	Stations de nettoyage

Accessoires

Poignées Couleur BLACK	920135 BLACK
Poignées Couleur BLUE	920135 BLUE