



## Chaussures basses noires/blanches GINGER ESD, S2 XB, Pointure UE: 42



### Données de commande

N° commande	092714 42
GTIN	4044348586884
Classe d'article	09C

### Description

#### Exécution:

Chaussures de sécurité pour femmes Ginger ESD avec technologie VARIO Multiflex®. Motifs hexagonaux noirs/blancs sobres.

- **Tige fonctionnelle respirante à motifs hexagonaux.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Doublure fonctionnelle douce et respirante.**
- **Support plantaire tout confort amovible ERGO-SOFT ESD avec effet amortissant supplémentaire.**
- **Semelle antidérapante avec protection renforcée contre les entorses grâce aux bras de levier réduits.**

#### Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Remarque(s):

Exécution normale NB sous 092713.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Aluminium

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Propriété: Amortissement Vario®

### Description technique

Matériau coque de protection	Aluminium
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Pointure UE	42
Couleur	noirs / blancs
Classe de protection	S2
Propriété	Amortissement Vario®
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité