



## Chaussures basses noires/blanches GINGER ESD, S2 NB, Pointure UE: 40



### Données de commande

N° commande	092713 40
GTIN	4044348586709
Classe d'article	09C

### Description

#### Exécution:

Chaussures de sécurité pour femmes GINGER ESD avec **technologie VARIO Multiflex®** et **amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®**. Motifs hexagonaux noirs/blancs sobres.

- **Tige fonctionnelle respirante.**
- **Doublure fonctionnelle douce et respirante.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Semelle extérieure sport TPU femmes, blanche.**
- **Équipement ESD.**

#### Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Remarque(s):

Modèle large XB sous 0927**14**. Comprend l'élément amortisseur rouge et vert

### Description technique

Classe de protection	S2
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle

	allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matériau coque de protection	Aluminium
Pointure UE	40
Couleur	noirs / blancs
Propriété	Amortissement Vario®
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité