



Chaussures basses noires/blanches GINGER ESD, S2 XB, Pointure UE: 39



Données de commande

N° commande	092714 39
GTIN	4044348586853
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité pour femmes Ginger ESD avec technologie VARIO Multiflex®. Motifs hexagonaux noirs/blancs sobres.

- **Tige fonctionnelle respirante à motifs hexagonaux.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Doublure fonctionnelle douce et respirante.**
- **Support plantaire tout confort amovible ERGO-SOFT ESD avec effet amortissant supplémentaire.**
- **Semelle antidérapante avec protection renforcée contre les entorses grâce aux bras de levier réduits.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Exécution normale NB sous 092713.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Aluminium

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Propriété: Amortissement Vario®

Description technique

Pointure UE	39
Matériau coque de protection	Aluminium
Couleur	noirs / blancs
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Classe de protection	S2
Propriété	Amortissement Vario®
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité