

**Chaussures professionnelles, noires 36728, O2, Pointure UE: 37****Données de commande**

N° commande	092960 37
GTIN	4042035779823
Classe d'article	06F

Description**Exécution:**

Chaussures professionnelles de la série UNI6.

- **Tige en tissu respirant, de couleur noire.**
- **Doublure intérieure respirante avec Silver Point.**
- **Semelle intérieure interchangeable Soft Comfort.**
- **Semelle extérieure soft PU/TPU, antidérapante.**
- **Hydrofuges.**
- **Traitement Sanitized®.**

Norme:

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: O2

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Description technique

Classe de protection	O2
Couleur	noir
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle

	allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Pointure UE	37
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses