



## Chaussures professionnelles, noires 36728, O2, Pointure UE: 44



### Données de commande

N° commande	092960 44
GTIN	4042035779755
Classe d'article	06F

### Description

#### Exécution:

Chaussures professionnelles de la série UNI6.

- **Tige en tissu respirant, de couleur noire.**
- **Doublure intérieure respirante avec Silver Point.**
- **Semelle intérieure interchangeable Soft Comfort.**
- **Semelle extérieure soft PU/TPU, antidérapante.**
- **Hydrofuges.**
- **Traitement Sanitized®.**

#### Norme:

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: O2

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

### Description technique

Norme

Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Classe de protection	O2
Couleur	noir
Pointure UE	44
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses