



Bottes de sécurité jaunes DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5, Pointure UE: 40



Données de commande

N° commande	092931 40
GTIN	8713197364221
Classe d'article	09D

Description

Exécution:

Bottes de sécurité de haute qualité offrant un **confort élevé** et une **longue durée de vie**.

- **Modèle antistatique.**
- **100 % imperméables à l'eau.**
- **Embout et semelle intercalaire en acier.**
- **Semelle antidérapante et résistante à l'huile avec propriétés d'absorption des chocs.**
- **Résistance élevée aux produits chimiques, aux huiles et aux graisses.**

Bottes de sécurité ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY pour tâches exigeantes **avec tiges résistantes à l'usure et à la déchirure**. Adhérence optimale grâce à la semelle extérieure agréée SAR. **Très confortables**, elles conviennent parfaitement pour une utilisation quotidienne. Avec **renfort supplémentaire au niveau de la cheville**.

- **Dessus en Acifort®.**
- **Semelle extérieure en Acifort®, noire.**
- **Amortissement des chocs au niveau du talon.**

Bottes industrielles pratiques et durables à tige haute, présentant une **très grande résistance aux produits chimiques**.

Utilisation:

Industrie

Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Classe de protection: S5

Matériau coque de protection: Acier

Résistance à la pénétration: Acier

Description technique

Résistance à la pénétration	Acier
Matériau coque de protection	Acier
Classe de protection	S5
Pointure UE	40
Couleur	jaune
Sexe	Homme
Type de produit	Bottes en caoutchouc