

uvex**Chaussures basses noires/jaunes uvex 1, S1P, Pointure UE: 35**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 092114 35 |
| GTIN | 4031101577654 |
| Classe d'article | 04V |

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives, très légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.

- **Tige en microvelours.**
- **Doublure Distance Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Semelle extérieure PU à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Équipement ESD.**

Chaussures de sécurité à lacets élastiques et blocage rapide. Tige en microvelours perforé respirant.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S1P

Matériau coque de protection: Composite

Résistance à la pénétration: Textile

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Description technique

| | |
|------------------------------|---|
| Classe de protection | S1P |
| Matériau coque de protection | Composite |
| Pointure UE | 35 |
| Résistance à la pénétration | Textile |
| Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 |
| Sexe | Homme |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD |
| Type de produit | Chaussures basses de sécurité |