

Rayonnage à tablettes d'appoint, Profondeur 500 mm, Hauteur / Largeur de tablette: 3000/1000mm



Données de commande

N° commande	990506 3000/1000
GTIN	4004514202772
Classe d'article	96P

Description

Exécution:

Cadre profilé en T et tablette galvanisée. Disponible avec une **charge maximale par casier** de 150 kg par tablette. Etagères réglables au pas de 25 mm. Montage rapide grâce à un emboîtement simple.

Charge par travée: 1300 kg (hauteur 2000 mm), 1700 kg (2500 mm), 2300 kg (3000 mm).

Description:

Dimensions de montage:

Rayonnage de base: longueur nominale + 60 mm

Rayonnage d'appoint: longueur nominale +6 mm

Profondeur totale du cadre: profondeur nominale + 36 mm

Utilisation:

Idéal pour l'industrie, l'artisanat, le commerce, l'administration, l'archivage, etc., avec une utilisation optimale de l'espace.

Livraison:

Rayonnage de base avec croisillons. Une entretoise diagonale par rayonnage d'appoint.

Remarque(s):

- **Pieds de fixation fournis.**
- **Fixations au sol et murales non fournies.**
- **Ancrage au sol adapté 990854.**

- **Utilisables d'un seul côté uniquement, en raison du croisillon de renfort.**
- **La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 600 mm.**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**

Description technique

Hauteur de rayonnage	3000 mm
Nombre de cadres profilés	1
Montage de rayonnages	Rayonnage d'appoint
Nombre de tablettes	7
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur	1006 mm
Profondeur tablette	500 mm
Profondeur du rayonnage	500 mm
Largeur tablette	1000 mm
Charge maximale	1600 kg
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	150 kg
Épaisseur de la tablette	25 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable
Matière	galvanisé
Attribut des noms de produit	Profondeur 500 mm
Type de produit	Rayonnages à tablettes

Accessoires

Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 200X500 mm	990581 200X500
Tablette, galvanisée Largeur×profondeur 1000X500 mm	990580 1000X500
Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 500X500 mm	990581 500X500

Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 300X500 mm	990581 300X500
Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 400X500 mm	990581 400X500
Pied de fixation	990852