



Étalon de dureté HV 0,2, Valeur de dureté env.: 620



Données de commande

N° commande	495154 620
GTIN	2050001957818
Classe d'article	49L

Description

Exécution:

Étalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

Avantage(s):

Système de classification par couleurs et symboles sur chaque emballage.

Livraison:

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un **certificat d'étalonnage DAkkS**.

Remarque(s):

Étalonnages avec d'autres procédés, étalons de dureté d'autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. **Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.**

Emballage: Boîte robuste

Ø: 40 mm

Description technique

Ø	40 mm
Avec certificat d'étalonnage DAkkS	oui
Emballage	Boîte robuste

Type de produit

Etalons de dureté