



## Étalon de dureté HV 0,3, Valeur de dureté env.: 300



### Données de commande

N° commande	495156 300
GTIN	2050001957856
Classe d'article	49L

### Description

#### Exécution:

Étalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

#### Avantage(s):

Système de classification par couleurs et symboles sur chaque emballage.

#### Livraison:

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un **certificat d'étalonnage DAkkS**.

#### Remarque(s):

Étalonnages avec d'autres procédés, étalons de dureté d'autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. **Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.**

Emballage: Boîte robuste

Ø: 40 mm

### Description technique

Ø	40 mm
Avec certificat d'étalonnage DAkkS	oui
Emballage	Boîte robuste

Type de produit

Etalons de dureté