

## Rayonnage à tablettes de base, Profondeur 500 mm, Hauteur / Largeur de tablette: 2500/1300mm



### Données de commande

N° commande	990544 2500/1300
GTIN	4004514217899
Classe d'article	96P

### Description

#### Exécution:

Cadre profilé en T et tablette galvanisée. Disponible avec une **charge maximale par casier** de 250 kg par tablette. Etagères réglables au pas de 25 mm. Montage rapide grâce à un emboîtement simple.

**Charge par travée:** 1300 kg (hauteur 2000 mm), 1700 kg (2500 mm), 2300 kg (3000 mm).

#### Description:

#### Dimensions de montage:

**Rayonnage de base:** longueur nominale + 60 mm

**Rayonnage d'appoint:** longueur nominale +6 mm

**Profondeur totale du cadre:** profondeur nominale + 36 mm

#### Utilisation:

Idéal pour l'industrie, l'artisanat, le commerce, l'administration, l'archivage, etc., avec une utilisation optimale de l'espace.

#### Livraison:

Rayonnage de base avec croisillons. Une entretoise diagonale par rayonnage d'appoint.

#### Remarque(s):

- **Pieds de fixation fournis.**
- **Fixations au sol et murales non fournies.**
- **Ancrage au sol adapté 990854.**

- **Utilisables d'un seul côté uniquement, en raison du croisillon de renfort.**
- **La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 600 mm.**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**

## Description technique

Hauteur de rayonnage	2500 mm
Nombre de cadres profilés	2
Dim. montage rayonnage de base, largeur	1360 mm
Nombre de tablettes	6
Montage de rayonnages	Rayonnage de base
Profondeur tablette	500 mm
Profondeur du rayonnage	500 mm
Largeur tablette	1300 mm
Charge maximale	1800 kg
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	250 kg
Epaisseur de la tablette	40 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable
Matière	galvanisé
Attribut des noms de produit	Profondeur 500 mm
Type de produit	Rayonnages à tablettes

## Accessoires

Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 210X500 mm	990583 210X500
Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 310X500 mm	990583 310X500
Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 410X500 mm	990583 410X500

Tablette, galvanisée Largeur×profondeur 1300X500 mm	990582 1300X500
Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 510X500 mm	990583 510X500
Pied de fixation	990852