

Rayonnage à tablettes de base, Profondeur 800 mm, Hauteur / Largeur de tablette: 3000/1000mm



Données de commande

N° commande	990512 3000/1000
GTIN	4004514222381
Classe d'article	96P

Description

Exécution:

Cadre profilé en T et tablette galvanisée. Disponible avec une **charge maximale par casier** de 150 kg par tablette. Etagères réglables au pas de 25 mm. Montage rapide grâce à un emboîtement simple.

Charge par travée: 1300 kg (hauteur 2000 mm), 1700 kg (2500 mm), 2300 kg (3000 mm).

Description:

Dimensions de montage:

Rayonnage de base: longueur nominale + 60 mm

Rayonnage d'appoint: longueur nominale +6 mm

Profondeur totale du cadre: profondeur nominale + 36 mm

Utilisation:

Idéal pour l'industrie, l'artisanat, le commerce, l'administration, l'archivage, etc., avec une utilisation optimale de l'espace.

Livraison:

Rayonnage de base avec croisillons. Une entretoise diagonale par rayonnage d'appoint.

Remarque(s):

- **Pieds de fixation fournis.**
- **Fixations au sol et murales non fournies.**
- **Ancrage au sol adapté 990854.**

- **Utilisables d'un seul côté uniquement, en raison du croisillon de renfort.**
- **La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 600 mm.**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**

Description technique

Montage de rayonnages	Rayonnage de base
Nombre de tablettes	7
Dim. montage rayonnage de base, largeur	1060 mm
Hauteur de rayonnage	3000 mm
Nombre de cadres profilés	2
Profondeur tablette	800 mm
Profondeur du rayonnage	800 mm
Largeur tablette	1000 mm
Charge maximale	1600 kg
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	150 kg
Épaisseur de la tablette	25 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable
Matière	galvanisé
Attribut des noms de produit	Profondeur 800 mm
Type de produit	Rayonnages à tablettes

Accessoires

Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 500X800 mm	990581 500X800
Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 400X800 mm	990581 400X800
Tablette, galvanisée Largeur×profondeur 1000X800 mm	990580 1000X800

Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 200X800 mm	990581 200X800
Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 300X800 mm	990581 300X800
Pied de fixation	990852