

Garant**Etau parallèle, Largeur mors: 140mm****Données de commande**

N° commande	967100 140
GTIN	4045197694171
Classe d'article	91J

Description**Exécution:****Entièrement en acier forgé – incassables.**

Ouverture vers l'avant. Avec mors de serrage pour tubes sous les mors normaux. Puissante vis de précision, usinée CNC avec filetage laminé. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Grande face de dressage trempée pour travaux de pliage et dégauchissage. Guidage réglable double.

Avec mors de serrage massifs, à surface trempée (non interchangeables).

Légende:

Rondelles de protection antichute.

Graduation estampée.

Réglage du guidage: vis à 6 pans creux avec rondelles de butée en laiton – fonctionnement aisé.

Mors de serrage puissants.

Avantage(s):

- **Poignée avec protection antichute des deux côtés aucun bruit gênant.**
- **Ouverture / fermeture rapide grâce au grand pas de filetage sur la vis.**
- **Poignée remplaçable.**
- **Echelle des largeurs d'ouverture estampée.**

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967520.

Description technique

Matière	Acier forgé
Poids	19 kg
Capacité de serrage	200 mm
Profondeur de serrage	95 mm
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.	1 – 2.3/4 pouce
Largeur mors	140 mm
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Système de serrage avec mors pivotant Largeur mors 140 mm	967150 140
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Dispositif de déplacement vertical rabattable avec étau Largeur mors d'étau 140 mm	967565 140
Base pivotante seule Pour étaux réf. 140	967140 140
Support pour étaux	967330
Dispositif de déplacement vertical pour étau 967100 / 7110 Pour étaux réf. 140	967520 140