

**Garant**

**Volet roulant pour rayonnage d'appoint, largeur de travée libre, Prof. utile 950 mm, Pour hauteur de rayonnage: 2000mm**

**Données de commande**

N° commande	993316 2000
GTIN	4045197613431
Classe d'article	91W

**Description****Exécution:**

Ensemble volet roulant électrique. Rails de guidage en aluminium extrudé, profilés des volets roulants en aluminium roulé sans fente de lumière. Rails de guidage latéraux avec joint à brosse double. Moteur électrique radiocommandé avec limiteur de couple, avec un émetteur radio manuel monocanal étanche aux projections d'eau. Arrêt automatique en cas de détection d'obstacle.

**Coloris:**

Cadre **toujours** gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Description technique**

Hauteur montage	2185 mm
Pour hauteur de rayonnage	2000 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2430

Domaine d'utilisation	Rayonnages lourds
Type de fiche, entrée	F
Tension nominale	250 V
Attribut des noms de produit	Prof. utile 950 mm
Largeur	1375 mm
Profondeur	105 mm
Type de produit	Volet roulant