

Garant**Etau parallèle avec base pivotante, Largeur mors: 140mm****Données de commande**

N° commande	967120 140
GTIN	4045197612571
Classe d'article	91J

Description**Exécution:****Entièrement en acier forgé – incassables.**

Ouverture vers l'avant. Avec mors de serrage pour tubes sous les mors normaux. Puissante vis de précision, usinée CNC avec filetage laminé. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Grande face de dressage trempée pour travaux de pliage et dégauchissage. Guidage réglable double.

Avec mors de serrage massifs, à surface trempée (non interchangeables).

Avantage(s):

- **Poignée avec protection antichute des deux côtés aucun bruit gênant.**
- **Ouverture / fermeture rapide grâce au grand pas de filetage sur la vis.**
- **Poignée remplaçable.**
- **Echelle des largeurs d'ouverture estampée.**

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967520.

Description technique

Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Matière	Acier forgé

Largeur mors	140 mm
Mors interchangeables	non
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Support pour étaux	967330
Base pivotante seule Pour étaux réf. 140	967140 140
Système de serrage avec mors pivotant Largeur mors 140 mm	967150 140