

BROCKHAUS | HEUER

Etau parallèle «Heuer-Front» avec base pivotante et mors interchangeables, Largeur mors: 120mm



Données de commande

N° commande	967380 120
GTIN	2050002047761
Classe d'article	93Q

Description

Exécution:

Entièrement en acier forgé – incassables.

Ouverture vers l'avant. Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux. Vis à fonctionnement souple avec **filetage trapézoïdal à pas double** pour ouverture et fermeture rapides des mors. Clé à vis galvanisées avec bagues de sécurité rivetées en acier. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Glissière prismatique réglable des deux côtés. Avec face de dressage renforcée pour travaux de pliage et de forgeage.

Mors de serrage montés, à surface trempée. Un côté **strié**, un côté **lisse**. Réversibles et interchangeables.

Base pivotante orientable progressivement à 360° et verrouillable dans n'importe quelle position.

Livraison:

Vis de fixation incluses pour montage sur le plan de travail.

Coloris:

Bleu effet martelé, **revêtement par poudre.**

Description technique

Matière	Acier forgé
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant

Largeur mors	120 mm
Série	Heuer Front
Mors interchangeables	oui
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Paire de mors d'étau magnétiquesalu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 120 mm	967724 120
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, prisme Largeur des mors 120 mm	967723 120
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 120 mm	967711 120
Paire de mors de rechange avec vis pour «Heuer-Front» Largeur mors 120 mm	967405 120
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Support pour étaux	967330
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, profilé Largeur des mors 120 mm	967722 120