

**Garant**

**Lame de tronçonnage eco renforcé, droite, Hauteur lame h<sub>5</sub> / largeur gorge w: 32/3mm**



## Données de commande

N° commande	273864 32/3
GTIN	4045197983541
Classe d'article	21W

## Description

### Exécution:

Avec arrosage eco directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

### Adapté(s) pour:

Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou porte-lames VDI 319133.

### Attention:

Clé de montage 27 9920 à commander séparément.

### Remarque(s):

De par sa conception, non compatible avec les porte-outils EWS 319148 et 319149.

## Description technique

Hauteur de lame h <sub>5</sub>	32 mm
Largeur de gorge w	3 mm
Hauteur h <sub>1</sub>	25 mm
Série	Eco
Pour Ø pièce max.	65 mm
Longueur totale L	109,5 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	non

Type de produit

Lame de rainurage / tronçonnage