

**Garant****Dispositif de déplacement vertical pour étau 967000, Pour étaux réf.: 125****Données de commande**

N° commande	967500 125
GTIN	4045197694430
Classe d'article	91J

**Description****Exécution:**

Construction en acier / **pièce matricée** robuste et très résistante. Très faibles vibrations et guidage précis grâce aux composants usinés CNC. Serrage très puissant grâce au dispositif de serrage spécial. Un ressort à gaz comprimé intégré garantit un équilibrage du poids lors du réglage en hauteur de l'étau. Blocage dans n'importe quelle position au moyen d'un **levier de serrage de sécurité**.

**Avantage(s):**

L'étau peut pivoter à 360° en association avec le dispositif de déplacement vertical **sans base pivotante supplémentaire** pour amener une pièce dans la position de travail la plus favorable. L'écart de sécurité requis par la norme DIN 31001, partie 1 (25 mm) est ainsi respecté pour tous les mouvements d'oscillation et de déplacement en hauteur.

**Utilisation:**

Pour adapter au centimètre près l'étau à la hauteur de travail idéale (particulièrement important pour les ateliers d'apprentissage et de formation).

**Adapté(s) pour :**

Etaux parallèles **GARANT 967000**.

**Livraison:**

Vis de fixation incluses pour montage sur établi.

**Coloris:**

Gris argenté.

**Remarque(s):**

Dispositif de déplacement vertical également pour étaux GARANT L et étaux originaux LEINEN (pas pour LEINEN-JUNIOR 967060).

Plage de réglage en hauteur: 242 mm

Réglable sur une table d'établi: 93 - 335 mm

Poids: 12,9 kg

**Description technique**

Poids	12,9 kg
Réglable sur une table d'établi	93 - 335 mm
Plage de réglage en hauteur	242 mm
Pour étaux réf.	125
Type de produit	Dispositifs de déplacement vertical