

HOLEX**Etau parallèle avec mors interchangeables, Largeur mors: 140mm****Données de commande**

N° commande	967430 140
GTIN	4045197694409
Classe d'article	92H

Description**Exécution:****Tout acier – incassables.****Ouverture vers l'avant.** Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux.

Vis à filetage trapézoïdal, recouverte et protégée contre la poussière.

Guidage prismatique double avec possibilité de réglage.

Avec face de dressage pour petites travaux de pliage et de forgeage.

Avec mors de serrage striés, trempés (interchangeables).

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967540.

Description technique

Capacité de serrage	180 mm
Profondeur de serrage	90 mm
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Poids	16 kg
Matière	Acier forgé
Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.	20 - 80 mm
Largeur mors	140 mm

Mors interchangeables	oui
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, profilé Largeur des mors 140 mm	967722 140
Dispositif de déplacement vertical pour étaux 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Pour étaux réf. 140	967540 140
Paire de mors de rechange avec vis pour 967430 Largeur mors 140 mm	967440 140
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 140 mm	967711 140
Support pour étaux	967330
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, prisme Largeur des mors 140 mm	967723 140
Paire de mors d'étau magnétiques alu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 140 mm	967724 140