

BROCKHAUS | HEUER

**Etau parallèle «Heuer-Front» avec base pivotante, Largeur mors: 120mm****Données de commande**

N° commande	967370 120
GTIN	2050002047723
Classe d'article	93Q

**Description****Exécution:****Entièrement en acier forgé – incassables.**

**Ouverture vers l'avant.** Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux. Vis à fonctionnement souple avec **filetage trapézoïdal à pas double** pour ouverture et fermeture rapides des mors. Clé à vis galvanisées avec bagues de sécurité rivetées en acier. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Glissière prismatique réglable des deux côtés. Avec face de dressage renforcée pour travaux de pliage et de forgeage.

Mors de serrage striés, à surface soigneusement trempée, non interchangeables.

Base pivotante orientable progressivement à 360° et verrouillable dans n'importe quelle position.

**Livraison:**

Vis de fixation incluses pour montage sur le plan de travail.

**Coloris:**

Bleu effet martelé, **revêtement par poudre.**

**Description technique**

Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Matière	Acier forgé
Largeur mors	120 mm
Série	Heuer Front

Mors interchangeables	non
Type de produit	Étau parallèle

## Accessoires

Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, profilé Largeur des mors 120 mm	967722 120
Paire de mors d'étau magnétiquesalu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 120 mm	967724 120
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 120 mm	967711 120
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, prisme Largeur des mors 120 mm	967723 120
Support pour étaux	967330