


Garant**Porte-outils pour panneau perforé, Pour queues d'outils: C4****Données de commande**

N° commande	970670 C4
GTIN	4045197518972
Classe d'article	91L

Description**REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

En tôle d'acier avec logements d'outils GARANT en plastique.

Adapté(s) pour :

Pour fixation sur panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 125 mm

Largeur: 475 mm

Profondeur: 200 mm

Nombre de logements d'outils: 5

Entre axe (A): 82 mm

Description technique

Largeur	475 mm
Hauteur	125 mm
Nombre de logements d'outils	5
Pour queues d'outils	C4
Entre axe (A)	82 mm

Profondeur	200 mm
Domaine d'utilisation	Rayonnages CNC
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Dispositif porte outils Wera 2go 1

Accessoires

Insert en plastique Type C4	947390 C4
-----------------------------	-----------