

## Rayonnage à tablettes de base, Profondeur 600 mm, Hauteur / Largeur de tablette: 2500/1300mm



### Données de commande

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| N° commande      | 990548 2500/1300 |
| GTIN             | 4004514217905    |
| Classe d'article | 96P              |

### Description

#### Exécution:

Cadre profilé en T et tablette galvanisée. Disponible avec une **charge maximale par casier** de 250 kg par tablette. Etagères réglables au pas de 25 mm. Montage rapide grâce à un emboîtement simple.

**Charge par travée:** 1300 kg (hauteur 2000 mm), 1700 kg (2500 mm), 2300 kg (3000 mm).

#### Description:

#### Dimensions de montage:

**Rayonnage de base:** longueur nominale + 60 mm

**Rayonnage d'appoint:** longueur nominale +6 mm

**Profondeur totale du cadre:** profondeur nominale + 36 mm

#### Utilisation:

Idéal pour l'industrie, l'artisanat, le commerce, l'administration, l'archivage, etc., avec une utilisation optimale de l'espace.

#### Livraison:

Rayonnage de base avec croisillons. Une entretoise diagonale par rayonnage d'appoint.

#### Remarque(s):

- **Pieds de fixation fournis.**
- **Fixations au sol et murales non fournies.**
- **Ancrage au sol adapté 990854.**

- **Utilisables d'un seul côté uniquement, en raison du croisillon de renfort.**
- **La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 600 mm.**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**

## Description technique

|  |                        |
|--|------------------------|
| Nombre de tablettes  | 6                      |
| Dim. montage rayonnage de base, largeur  | 1360 mm                |
| Montage de rayonnages  | Rayonnage de base      |
| Nombre de cadres profilés  | 2                      |
| Hauteur de rayonnage   | 2500 mm                |
| Profondeur tablette  | 600 mm                 |
| Profondeur du rayonnage  | 600 mm                 |
| Largeur tablette   | 1300 mm                |
| Charge maximale  | 1800 kg                |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 250 kg                 |
| Epaisseur de la tablette   | 40 mm                  |
| Réglage en hauteur au pas  | 25 mm                  |
| Type de montage  | Rayonnage emboîtable   |
| Matière  | galvanisé              |
| Attribut des noms de produit   | Profondeur 600 mm      |
| Type de produit  | Rayonnages à tablettes |

## Accessoires

|  |                |
|--|----------------|
| Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 410X600 mm | 990583 410X600 |
| Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 310X600 mm | 990583 310X600 |
| Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 210X600 mm | 990583 210X600 |

Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur x  
profondeur 510X600 mm

990583 510X600

Pied de fixation

990852