

Rayonnage à tablettes de base, Profondeur 600 mm, Hauteur / Largeur de tablette: 3000/1300mm



Données de commande

N° commande	990548 3000/1300
GTIN	4004514217950
Classe d'article	96P

Description

Exécution:

Cadre profilé en T et tablette galvanisée. Disponible avec une **charge maximale par casier** de 250 kg par tablette. Etagères réglables au pas de 25 mm. Montage rapide grâce à un emboîtement simple.

Charge par travée: 1300 kg (hauteur 2000 mm), 1700 kg (2500 mm), 2300 kg (3000 mm).

Description:

Dimensions de montage:

Rayonnage de base: longueur nominale + 60 mm

Rayonnage d'appoint: longueur nominale +6 mm

Profondeur totale du cadre: profondeur nominale + 36 mm

Utilisation:

Idéal pour l'industrie, l'artisanat, le commerce, l'administration, l'archivage, etc., avec une utilisation optimale de l'espace.

Livraison:

Rayonnage de base avec croisillons. Une entretoise diagonale par rayonnage d'appoint.

Remarque(s):

- **Pieds de fixation fournis.**
- **Fixations au sol et murales non fournies.**
- **Ancrage au sol adapté 990854.**

- **Utilisables d'un seul côté uniquement, en raison du croisillon de renfort.**
- **La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 600 mm.**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**

Description technique

Nombre de cadres profilés	2
Dim. montage rayonnage de base, largeur	1360 mm
Montage de rayonnages	Rayonnage de base
Nombre de tablettes	7
Hauteur de rayonnage	3000 mm
Profondeur tablette	600 mm
Profondeur du rayonnage	600 mm
Largeur tablette	1300 mm
Charge maximale	1600 kg
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	250 kg
Epaisseur de la tablette	40 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable
Matière	galvanisé
Attribut des noms de produit	Profondeur 600 mm
Type de produit	Rayonnages à tablettes

Accessoires

Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 510X600 mm	990583 510X600
Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 410X600 mm	990583 410X600
Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur × profondeur 310X600 mm	990583 310X600

Tôles de séparation fixes emboîtées, galvanisées Hauteur x
profondeur 210X600 mm

990583 210X600

Pied de fixation

990852