

Rayonnage grande portée d'appoint, Profondeur: 400 mm, Hauteur / Largeur de tablette: 2500/2500mm**Données de commande**

N° commande	990705 2500/2500
GTIN	4004514200921
Classe d'article	96P

Description**Exécution:**

Cadre profilé en T galvanisé. Avec tablettes en tôle d'acier galvanisée MULTI^{plus} 250. Etagères réglables au pas de 25 mm. Assemblage aisé des traverses, permettant un montage rapide.

Charge maximale par niveau : 400 kg. **Charge par travée :** 1200 kg (hauteur 2000 mm), 1600 kg (hauteur 2500 mm), 2000 kg (hauteur 3000 mm).

Description:**Dimensions de montage:**

Rayonnage de base: longueur nominale + 60 mm

Rayonnage d'appoint: longueur nominale + 6 mm

Profondeur totale du cadre: profondeur nominale + 36 mm

Hauteur des montants: 65 mm

Utilisation:

Rangement de matériel encombrant et volumineux. Rapidité de la préparation des commandes grâce à la possibilité d'utilisation des deux côtés.

Remarque(s):

- **Suivant la largeur de casier, les tablettes sont utilisées de manière segmentée. Segments: 750 mm et 1000 mm.**
- **Fixations au sol et murales non fournies. Fixation au sol adaptée 990854.**

- Les rayonnages grande portée WS 2000 sont compatibles avec les rayonnages à tablettes 990500 – 990554, qui peuvent accueillir d'autres composants et dimensions. Contactez-nous pour connaître les autres possibilités.
- La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 600 mm. La valeur de cette tablette doit être déduite de la charge admissible par travée.
- Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Matériau étagère	Tôle d'acier, galvanisée
Largeur tablette	2500 mm
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur	2506 mm
Profondeur tablette	400 mm
Nombre d'étagères	4
Largeur	2506 mm
Hauteur	2500 mm
Montage de rayonnages	Rayonnage d'appoint
Montage par le client	oui
Profondeur	437 mm
Profondeur du rayonnage	400 mm
Largeur rayonnage	2500 mm
Hauteur de rayonnage	2500 mm
Charge par casier	400 kg
Charge maximale	1600 kg
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	400 kg
Epaisseur de la tablette	40 mm
Hauteur lisse	65 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable
Matière	galvanisé
Attribut des noms de produit	Profondeur: 400 mm

Type de produit

Rayonnages grande portée

Accessoires

Etagère en tôle d'acier galvanisée Profondeur 400 mm

990805 400

Pied de fixation

990852