

Rayonnage grande portée de base, Profondeur: 500 mm, Hauteur / Largeur de tablette: 2000/2000mm



Données de commande

N° commande	990710 2000/2000
GTIN	4004514200051
Classe d'article	96P

Description

Exécution:

Cadre profilé en T galvanisé. Avec tablettes en tôle d'acier galvanisée MULTI^{plus} 250. Etagères réglables au pas de 25 mm. Assemblage aisé des traverses, permettant un montage rapide.

Charge maximale par niveau : 400 kg. **Charge par travée :** 1200 kg (hauteur 2000 mm), 1600 kg (hauteur 2500 mm), 2000 kg (hauteur 3000 mm).

Description:

Dimensions de montage:

Rayonnage de base: longueur nominale + 60 mm

Rayonnage d'appoint: longueur nominale + 6 mm

Profondeur totale du cadre: profondeur nominale + 36 mm

Hauteur des montants: 65 mm

Utilisation:

Rangement de matériel encombrant et volumineux. Rapidité de la préparation des commandes grâce à la possibilité d'utilisation des deux côtés.

Remarque(s):

- **Suivant la largeur de casier, les tablettes sont utilisées de manière segmentée. Segments: 750 mm et 1000 mm.**
- **Fixations au sol et murales non fournies. Fixation au sol adaptée 990854.**

- **Les rayonnages grande portée WS 2000 sont compatibles avec les rayonnages à tablettes 990500 – 990554, qui peuvent accueillir d'autres composants et dimensions. Contactez-nous pour connaître les autres possibilités.**
- **La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 600 mm. La valeur de cette tablette doit être déduite de la charge admissible par travée.**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**

Description technique

Nombre d'étagères	3
Montage de rayonnages	Rayonnage de base
Montage par le client	oui
Largeur tablette	2000 mm
Profondeur tablette	500 mm
Largeur	2060 mm
Matériau étagère	Tôle d'acier, galvanisée
Dim. montage rayonnage de base, largeur	2060 mm
Hauteur	2000 mm
Profondeur	537 mm
Profondeur du rayonnage	500 mm
Largeur rayonnage	2000 mm
Hauteur de rayonnage	2000 mm
Charge par casier	400 kg
Charge maximale	1200 kg
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	400 kg
Epaisseur de la tablette	40 mm
Hauteur lisse	65 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable
Matière	galvanisé
Attribut des noms de produit	Profondeur: 500 mm

Type de produit

Rayonnages grande portée

Accessoires

Etagère en tôle d'acier galvanisée Profondeur 500 mm

990795 500

Pied de fixation

990852