



Bac de rangement ouvert, Galvanisée, Type: 3



Données de commande

N° commande	963342 3
GTIN	4052939476568
Classe d'article	96H

Description

Exécution:

En tôle d'acier pour charges mécaniques élevées, avec une grande capacité d'empilage. Stabilité élevée grâce au rebord de gerbage enroulé.

Galvanisé à chaud. **DIN EN ISO 1461.**

Hauteur: 200 mm

Largeur: 220 mm

Profondeur: 352 mm

Largeur, intérieur: 198 mm

Profondeur int.: 300 mm

Couleur: galvanisé

Description technique

Préparé pour code EAN au verso	non
Profondeur	352 mm
Préparé pour regard	oui
Blocage dans les tiroirs	non
Préparé pour regard comme séparateur d'objets en vrac	non

Type	3
Préparé pour couvercle	oui
empilable	oui
Possibilité de marquage	via étiquette clipsable
Hauteur	200 mm
Largeur	220 mm
Couleur	galvanisé
Matière	Tôle d'acier
Largeur, intérieur	198 mm
Profondeur int.	300 mm
Référence fabricant	Série 14/7
Attribut des noms de produit	Galvanisée
Couleur	galvanisé
Type de produit	Bacs de rangement ouverts

Accessoires

Couverclegalvanisé Pour type de bacs de rangement ouverts 3	963346 3
Fenêtre transparente, rabattable Pour type de bacs de rangement ouverts 3	963345 3