



Armoire de sécurité Q-Pegasus modèle 90, Largeur: 900mm



Données de commande

N° commande	981015 900
GTIN	2050001709738
Classe d'article	96G

Description

Exécution:

Corps d'armoire en tôle d'acier avec système de blocage de porte intégré, corps intérieur avec surface résistant aux produits chimiques.

- **Logement de tablettes au pas de 32 mm.**
- **Bac de rétention au sol (suivant StawaR).**
- **Avec raccord d'air sortant (NW 75).**
- **Avec système de blocage de porte.**
- **Verrouillable à l'aide d'un demi-cylindre profilé, intégrable dans une serrure de maison. Pas compatible avec le système de fermeture Hoffmann.**
- **Avec 4 éléments d'ajustement pour compenser de légères inégalités du sol.**

Avec **AGT** (moteur de porte à couplage asynchrone), **TSA** (système de fermeture de porte automatique) avec signal optique et acoustique avant la fermeture automatique des portes. 2 portes

Utilisation:

Stockage conforme de produits dangereux inflammables dans des locaux de travail.

Norme:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Livraison:

Armoire avec 3 tablettes, une plaque en tôle perforée et un bac de rétention au sol, revêtement en plastique et cache-socle, 1 carnet de service.

Coloris:

Corps d'armoire en gris anthracite RAL 7016. Portes en **bleu signal RAL 5005**.

Remarque(s):

Les armoires de sécurité doivent faire l'objet, à intervalles réguliers (tous les ans), d'un entretien approprié et d'une vérification de leur bon fonctionnement par une personne compétente.

Description technique

Nombre de tablettes	3
Nombre de bacs de rétention au sol	1
Hauteur utile	1647 mm
Volume bac de rétention au sol	23 l
Charge admissible des tablettes	75 kg
Poids	368 kg
Profondeur	615 mm
Largeur	893 mm
Nombre de caillebotis	1
Profondeur utile	522 mm
Largeur utile	750 mm
Hauteur	1953 mm
Réglage en hauteur au pas	32 mm
Couleurs disponibles	Corps RAL 7016, façades RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Résistance au feu	90 min
Type de produit	Armoires de sécurité