

**Armoire de sécurité S-Classic modèle 90, Largeur: 600mm****Données de commande**

N° commande	981025 600
GTIN	2050001769237
Classe d'article	96G

Description**Exécution:**

Corps d'armoire en tôle d'acier avec système de blocage de porte intégré, corps intérieur avec surface résistant aux produits chimiques.

- **Logement de tablettes au pas de 32 mm.**
- **Bac de rétention au sol (suivant StawaR).**
- **Avec raccord d'air sortant (NW 75).**
- **Avec système de blocage de porte.**
- **Verrouillable à l'aide d'un demi-cylindre profilé, intégrable dans une serrure de maison. Pas compatible avec le système de fermeture Hoffmann.**
- **Avec 4 éléments d'ajustement pour compenser de légères inégalités du sol.**

1 porte

Utilisation:

Stockage conforme de produits dangereux inflammables dans des locaux de travail.

Norme:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Livraison:

Armoire avec 3 tablettes, une plaque en tôle perforée et un bac de rétention au sol, revêtement en plastique, 1 carnet de service.

Coloris:

Corps d'armoire et portes en gris clair RAL7035 **ou** jaune de sécurité RAL1004, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Les armoires de sécurité doivent faire l'objet, à intervalles réguliers (tous les ans), d'un entretien approprié et d'une vérification de leur bon fonctionnement par une personne compétente.

Description technique

Nombre de tablettes	3
Nombre de bacs de rétention au sol	1
Hauteur	1968 mm
Charge admissible des tablettes	75 kg
Largeur utile	450 mm
Nombre de caillebotis	1
Largeur	596 mm
Volume bac de rétention au sol	22 l
Poids	278 kg
Hauteur utile	1742 mm
Profondeur	616 mm
Profondeur utile	524 mm
Réglage en hauteur au pas	32 mm
Résistance au feu	90 min
Type de produit	Armoires de sécurité