

## Bac de rétention pour fûts de 60 l galvanisé avec caillebotis, Nombre de fût×volume de fût (l): 4X60



### Données de commande

N° commande	981210 4X60
GTIN	4052462036185
Classe d'article	96U

### Description

#### Exécution:

En tôle d'acier de 3 mm. Garde au sol : 100 mm. Avec caillebotis galvanisé.

Galvanisé à chaud suivant EN ISO 1461.

#### Utilisation:

Pour un stockage en toute sécurité et le soutirage de fûts de 60 l et de petits récipients. **Pour liquides inflammables** des catégories SGH 1 – 3 ainsi que pour les **liquides présentant un danger pour le milieu aquatique** des catégories SGH 1 – 4.

#### Norme:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Remarque(s):

Support pour fûts de 60 l, voir 981490.

### Description technique

Volume de récupération	61 l
Nombre de fûts	4
Poids	49 kg

Largeur	900 mm
Capacité de stockage fûts de 60 litres	4
Capacité	60 l
Profondeur	800 mm
Hauteur	220 mm
Charge de surface	1000 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur du matériau	3 mm
Matière	galvanisé
Stockage	Stockage de substances inflammables autorisé
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Stockage	Stockage de substances irritantes interdit
Stockage	Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Type de produit	Bacs de rétention