



## Bac de transport empilable verni, Type: 1



### Données de commande

N° commande	963385 1
GTIN	4052939493695
Classe d'article	96H

### Description

**Exécution:**

En tôle d'acier pour charges lourdes.  
Grande capacité de gerbage.  
Stabilité élevée grâce au rebord de gerbage enroulé.  
Verni gris-bleu.  
Hauteur: 296 mm  
Largeur: 480 mm  
Profondeur: 660 mm  
Dim. nom. largeur: 450 mm  
Dim. nom. profondeur: 630 mm

### Description technique

Largeur	480 mm
Profondeur	660 mm
Volume	79 l
Couleur	verni gris-bleu
Matière	Tôle d'acier
Type de poignée	Poignée abattante

Charge de gerbage	2500 kg
Hauteur	296 mm
Rebord de gerbage enroulé 4 côtés	oui
Type	1
Charge admissible	250 kg
Dim. nom. largeur	450 mm
Dim. nom. profondeur	630 mm
Type de produit	Bac de transport empilable

---

## Accessoires

Couvercle anti-poussière galvanisé Pour caisse d'empilage Type 1	963389 1
--	----------