



## Bac de transport empilable verni, Type: 3



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 963385 3      |
| GTIN             | 4052939494869 |
| Classe d'article | 96H           |

### Description

**Exécution:**

En tôle d'acier pour charges lourdes.  
Grande capacité de gerbage.  
Stabilité élevée grâce au rebord de gerbage enroulé.  
Verni gris-bleu.  
Hauteur: 150 mm  
Largeur: 213 mm  
Profondeur: 327 mm  
Dim. nom. largeur: 200 mm  
Dim. nom. profondeur: 300 mm

### Description technique

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Couleur                           | verni gris-bleu   |
| Type de poignée                   | Poignée abattante |
| Matière                           | Tôle d'acier      |
| Charge de gerbage                 | 1000 kg           |
| Volume                            | 8 l               |
| Rebord de gerbage enroulé 4 côtés | oui               |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Charge admissible    | 60 kg                      |
| Hauteur              | 150 mm                     |
| Profondeur           | 327 mm                     |
| Type                 | 3                          |
| Largeur              | 213 mm                     |
| Dim. nom. largeur    | 200 mm                     |
| Dim. nom. profondeur | 300 mm                     |
| Référence fabricant  | Série 14/6                 |
| Type de produit      | Bac de transport empilable |