

## Bac de rétention pour fûts de 200 l verni avec caillebotis, Nombre de fût×volume de fût (l) / Type: 2X200



### Données de commande

N° commande	981285 2X200
GTIN	2050001937575
Classe d'article	96U

### Description

**Exécution:**

En tôle d'acier de 3 mm. Garde au sol: 100 mm.  
Avec caillebotis galvanisé.

**Utilisation:**

Pour un stockage en toute sécurité et le soutirage de fûts de 200 l et de petits récipients. **Pour liquides inflammables** des catégories SGH 1 – 3 ainsi que pour les **liquides présentant un danger pour le milieu aquatique** des catégories SGH 1 – 4.

**Norme:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Coloris:**

**En standard, bleu clair RAL 5012.**

**Remarque(s):**

Supports pour fûts de 200 l, voir 981480 et 981490.

### Description technique

Poids	69 kg
-------	-------

Nombre de fûts	2
Largeur	1200 mm
Hauteur	360 mm
Profondeur	800 mm
Capacité	200 l
Volume de récupération	215 l
Capacité de stockage fûts de 200 litres	2
Charge de surface	1000 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur du matériau	3 mm
Couleurs disponibles	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Stockage	Stockage de substances inflammables autorisé
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Stockage	Stockage de substances irritantes interdit
Stockage	Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Type de produit	Bacs de rétention