

Bac de rétention pour fûts de 200 l galvanisé, à roulettes, Nombre de fût×volume de fût (l): 2X200



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 981260 2X200 |
| GTIN | 2050002050594 |
| Classe d'article | 96U |

Description

Exécution:

Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices en polyamide (Ø 180 mm). 1 roue directrice avec blocage. Avec poignée et caillebotis galvanisé. **Avec sangle de maintien.**
Galvanisé à chaud suivant EN ISO 1461.

Utilisation:

Pour un transport sûr en fûts de 200 l dans l'usine. **Pour liquides inflammables** des catégories SGH 1 – 3 ainsi que pour les **liquides présentant un danger pour le milieu aquatique** des catégories SGH 1 – 4.

Norme:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Remarque(s):

Supports et systèmes de basculement pour fûts de 200 l, voir codes art. 981480 – 981485.

Stockage: Stockage de substances inflammables autorisé

Volume de récupération: 211 l

Hauteur d'appui: 515 mm

Largeur: 1200 mm

Profondeur: 800 mm

Capacité de stockage fûts de 200 litres: 2

Charge de surface: 1000 kg/m²

Description technique

| | |
|---|---|
| Poids | 85 kg |
| Profondeur | 800 mm |
| Nombre de fûts | 2 |
| Capacité | 200 l |
| Largeur | 1200 mm |
| Capacité de stockage fûts de 200 litres | 2 |
| Volume de récupération | 211 l |
| Sangle de maintien | 1× pour 2 fûts |
| Hauteur d'appui | 515 mm |
| Charge de surface | 1000 kg/m ² |
| Epaisseur du matériau | 3 mm |
| Matière | galvanisé |
| Stockage | Stockage classe de danger pour l'eau 1-3 |
| Stockage | Stockage de substances nuisibles pour l'environnement |
| Stockage | Stockage de substances irritantes interdit |
| Stockage | Stockage de substances inflammables autorisé |
| Type de produit | Bacs de rétention |