

Bac de rétention pour fûts de 200 l verni, à roulettes, Nombre de fût×volume de fût (l): 1X200



Données de commande

N° commande	981265 1X200
GTIN	2050002050754
Classe d'article	96U

Description

REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur

Exécution:

Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices en polyamide (Ø 180 mm). 1 roue directrice avec blocage. Avec poignée et caillebotis galvanisé. **Avec sangle de maintien.**

Verni.

Utilisation:

Pour un transport sûr en fûts de 200 l dans l'usine. **Pour liquides inflammables** des catégories SGH 1 – 3 ainsi que pour les **liquides présentant un danger pour le milieu aquatique** des catégories SGH 1 – 4.

Norme:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Coloris:

En standard, bleu clair RAL 5012.

Remarque(s):

Supports et systèmes de basculement pour fûts de 200 l, voir codes art. 981480 à 981485.

Stockage: Stockage de substances inflammables autorisé

Volume de récupération: 203 l

Hauteur d'appui: 610 mm

Largeur: 800 mm
 Profondeur: 800 mm
 Capacité de stockage fûts de 200 litres: 1
 Charge de surface: 1000 kg/m²

Description technique

Profondeur	800 mm
Sangle de maintien	1× pour 1 fût
Poids	71 kg
Capacité	200 l
Capacité de stockage fûts de 200 litres	1
Nombre de fûts	1
Volume de récupération	203 l
Largeur	800 mm
Hauteur d'appui	610 mm
Charge de surface	1000 kg/m ²
Epaisseur du matériau	3 mm
Couleurs disponibles	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Stockage	Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Stockage	Stockage de substances irritantes interdit
Stockage	Stockage de substances inflammables autorisé
Type de produit	Bacs de rétention