

Ansell**Paire de gants anti-chaleur ActivArm[®] 42-474, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094620 10
GTIN	10076490439115
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

Crusader Flex[®] 42-474. Gants anti-chaleur extrêmement résistants en polyester avec doublure en feutre non-tissé absorbant la transpiration. **Meilleure préhension** lors de la manipulation d'objets huileux grâce au revêtement nitrile. Lavables en machine. Manipulation intermittente d'objets chauds jusqu'à **180 °C (chaleur de contact)**.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

EN 388 Résistance à la perforation	1
Sensibilité	Non disponible
Préhension à l'huile	Bon
Matériau doublure	Non-tissé
Respirabilité	Moyen

Sans DMF	non
Sans silicone	non
EN 388 Résistance à l'abrasion	2
Protection contre le froid	Non disponible
Protection contre la chaleur	Excellent
EN 388 Résistance à la coupure par lame	2
EN 388 Résistance à la déchirure	4
Préhension à l'humidité	Non disponible
Matériau revêtement	Nitrile
Ajustement	Bon
Taille des gants	10
Type de gants	Gants anti-chaleur
Catégorie de protection	Catégorie III
Propriété des gants	Résistance à la flamme niveau X
Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
Propriété des gants	Sans silicone
EN 388	2241B
EN 407	X2XXXX
Chaleur de contact jusqu'à	250 °C
Matériau support	Non-tissé polyester, coton
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement complet
Couleur	blanc
Matière	Nitril
Utilisation	réutilisable
Longueur	330 mm
Contenu	12
Lavage	40 °C couleurs
Applications	Heavy Duty

Protection contre la chaleur jusqu'à	180 °C
Classe de protection anti-coupure	B
Norme	EN 407
Poids	74,6 g
Type de produit	Gants anti-chaleur