

Bac de rétention pour IBC de 1000 l verni, Nombre de IBC×IBC Contenu (l): 1X1000



Données de commande

N° commande	981310 1X1000
GTIN	2050001937612
Classe d'article	96U

Description

Exécution:

En tôle d'acier de 3 mm. Garde au sol: 100 mm.
Avec caillebotis galvanisé.

Utilisation:

Pour un stockage sûr de conteneurs **IBC** (Intermediate Bulk-Container) et **KTC** (cubitainers). **Pour liquides inflammables** des catégories SGH 1 – 3 ainsi que pour les **liquides présentant un danger pour le milieu aquatique** des catégories SGH 1 – 4.

Norme:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Coloris:

En standard, bleu clair RAL 5012.

Description technique

Volume de récupération	1000 l
Capacité de stockage IBC/KTC	1

Profondeur	1460 mm
Poids verni	180 kg
Hauteur	630 mm
Largeur	1460 mm
Poids galvanisé	194 kg
Charge de surface	1000 kg/m ²
Epaisseur du matériau	3 mm
Couleurs disponibles	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Stockage	Stockage de substances inflammables autorisé
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Stockage	Stockage de substances irritantes interdit
Stockage	Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Type de produit	Bacs de rétention