

Rayonnage grande portée de base, Profondeur 469 mm, Hauteur / Largeur de tablette: 2438/2450mm



Données de commande

| | |
|------------------|------------------|
| N° commande | 990860 2438/2450 |
| GTIN | 4004514224767 |
| Classe d'article | 96P |

Description

Exécution:

Avec panneaux de particules de 16 mm. Etagères réglables au pas de 38 mm. Montage rapide sans vis, par l'intermédiaire des perforations des profilés. **Charge maximale par niveau: 720 kg, charge maximale par travée: 3200 kg.**

Description:

Dimensions de montage:

Rayonnage de base: dim. nominale = dim. ext. mm

Profondeur totale du cadre: dim. nominale = dim. ext. mm

Utilisation:

Rangement de matériel encombrant et volumineux. Equipement et prélèvement des marchandises possible des deux côtés. Maniement et montage particulièrement simples.

Coloris:

Supports similaires à RAL 5017 bleu signalisation. Montants similaires à RAL 2004 orangé pur, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

- **Livraison uniquement possible en version rayonnage de base, pas de rayonnage d'appoint. Au besoin, il est possible de relier de manière fixe au moins 2 rayonnages de base à une ligne de rayonnage à l'aide d'un élément raccord (fourni).**
- **La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 100 mm. La valeur de cette tablette doit être déduite de la charge admissible par travée.**
- **Fixations au sol et murales non fournies.**
- **Livraison en pièces détachées afin de limiter les frais de transport. Livraison sans montage.**

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Montage par le client | oui |
| Largeur casier = dim. ext. | 2450 mm |
| Charge par casier | 545 kg |
| Matériau étagère | Panneau de particules |
| Largeur | 2450 mm |
| Hauteur | 2438 mm |
| Profondeur tablette | 469 mm |
| Montage de rayonnages | Rayonnage de base |
| Nombre d'étagères en panneaux de particules | 4 |
| Largeur tablette | 2450 mm |
| Profondeur | 469 mm |
| Profondeur du rayonnage | 469 mm |
| Largeur rayonnage | 2450 mm |
| Hauteur de rayonnage | 2438 mm |
| Epaisseur plan de travail | 16 mm |
| Réglage en hauteur au pas | 38 mm |
| Type de montage | Rayonnage emboîtable |
| Couleurs disponibles | RAL 5010, 2004 |
| Attribut des noms de produit | Profondeur 469 mm |
| Type de produit | Rayonnages grande portée |