

Bac pour rayonnage verni, avec caillebotis, Pour longueur de lisse (mm) / Volume de récupération (l): 1800/240



Données de commande

N° commande	983015 1800/240
GTIN	2050001937667
Classe d'article	96U

Description

Exécution:

En tôle d'acier de 3 mm. Garde au sol: 100 mm.

Avec caillebotis galvanisé.

Utilisation:

Pour un stockage en toute sécurité et pour le soutirage de fûts. Pour **liquides inflammables des catégories SGH 1 – 3** ainsi que pour les **liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 – 4**.

Norme:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Adapté(s) pour:

Casiers à palettes, prof. 1100 mm.

Coloris:

En standard, bleu clair RAL 5012.

Description technique

Hauteur	250 mm
Volume de récupération	240 l
Poids	134 kg
Profondeur	1300 mm
Pour longueur de lisse	1800 mm

Largeur	1750 mm
Charge de surface	1000 kg/m ²
Epaisseur du matériau	3 mm
Couleurs disponibles	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Stockage	Stockage de substances inflammables autorisé
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Stockage	Stockage de substances irritantes interdit
Stockage	Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Type de produit	Bac pour rayonnage