

Bac à profilé verni, Nombre de fût×volume de fût (l) / Type: 4X200**Données de commande**

N° commande	984005 4X200
GTIN	2050001937711
Classe d'article	96U

Description**Exécution:**

En tôle d'acier de 2 mm. Garde au sol: 100 mm. Profils comme semelles. Empilables.

Utilisation:

Pour le stockage et le soutirage de fûts de 200 l. Également combinables avec des fûts de 60 l. Pour liquides inflammables des catégories SGH 1 – 4 ainsi que pour les liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 – 4.

Coloris:

En standard, bleu clair RAL 5012.

Remarque(s):**Sans homologation.**

Stockage: Stockage de substances inflammables autorisé

Volume de récupération: 261 l

Hauteur: 285 mm

Largeur: 1200 mm

Profondeur: 1200 mm

Capacité de stockage fûts de 200 litres: 4

Charge admissible: 960 kg

Description technique

Capacité	200 l
Largeur	1200 mm

Capacité de stockage fûts de 200 litres	4
Profondeur	1200 mm
Hauteur	285 mm
Volume de récupération	261 l
Nombre de fûts	4
Poids	59 kg
Charge admissible	960 kg
Epaisseur du matériau	2 mm
Couleurs disponibles	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Stockage	Stockage de substances inflammables autorisé
Type de produit	Bacs de rétention