

## Rayonnage grande portée de base, Profondeur 600 mm, Hauteur / Largeur de tablette: 3000/1785mm



### Données de commande

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| N° commande      | 990980 3000/1785 |
| GTIN             | 4004514225481    |
| Classe d'article | 960              |

### Description

#### Exécution:

Ossature galvanisée. Au choix: avec panneaux de particules ou panneaux en acier galvanisé de 25 mm. Divers types de montants en fonction de la charge par casier nécessaire (hauteur de traverse 55 – 85 mm). Montage rapide grâce à une insertion aisée des montants de type ZG.

**Charge max. par casier** 1050 kg, **charge max. par travée** 3500 kg.

#### Description:

#### Dimensions de montage:

longueur nominale + nombre de supports × 57 mm.

#### Utilisation:

Stockage de matériel encombrant, volumineux et lourd. Equipement et prélèvement des marchandises possible des deux côtés.

#### Coloris:

Supports similaires à RAL 5017 bleu signalisation. Montants similaires à RAL 2004 orangé pur, **revêtement par poudre.**

#### Remarque(s):

- **La longueur de flambement libre (K) ne doit pas dépasser 1200 mm, mais uniquement en cas de charge max. par travée de 2600 kg. La valeur de cette tablette doit être déduite de la charge admissible par travée.**
- **Fixations au sol et murales non fournies.**

- **Livraison en pièces détachées afin de limiter les frais de transport. Livraison sans montage.**

## Description technique

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Dim. montage rayonnage de base, largeur     | 1899 mm                  |
| Matériau étagère                            | Panneau de particules    |
| Hauteur                                     | 3000 mm                  |
| Nombre d'étagères en panneaux de particules | 5                        |
| Largeur tablette                            | 1785 mm                  |
| Charge par casier                           | 670 kg                   |
| Montage par le client                       | oui                      |
| Montage de rayonnages                       | Rayonnage de base        |
| Largeur                                     | 1899 mm                  |
| Profondeur tablette                         | 600 mm                   |
| Profondeur                                  | 600 mm                   |
| Profondeur du rayonnage                     | 600 mm                   |
| Largeur rayonnage                           | 1785 mm                  |
| Hauteur de rayonnage                        | 3000 mm                  |
| Epaisseur plan de travail                   | 25 mm                    |
| Réglage en hauteur au pas                   | 25 mm                    |
| Type de montage                             | Rayonnage emboîtable     |
| Couleurs disponibles                        | RAL 5010, 2004           |
| Attribut des noms de produit                | Profondeur 600 mm        |
| Type de produit                             | Rayonnages grande portée |