

## Rayonnage grande portée de base, Profondeur 600 mm, Hauteur / Largeur de tablette: 2000/2140mm



### Données de commande

N° commande	990980 2000/2140
GTIN	4004514225139
Classe d'article	960

### Description

#### Exécution:

Ossature galvanisée. Au choix: avec panneaux de particules ou panneaux en acier galvanisé de 25 mm. Divers types de montants en fonction de la charge par casier nécessaire (hauteur de traverse 55 – 85 mm). Montage rapide grâce à une insertion aisée des montants de type ZG.

**Charge max. par casier 1050 kg, charge max. par travée 3500 kg.**

#### Description:

#### Dimensions de montage:

longueur nominale + nombre de supports × 57 mm.

#### Utilisation:

Stockage de matériel encombrant, volumineux et lourd. Equipement et prélèvement des marchandises possible des deux côtés.

#### Coloris:

Supports similaires à RAL 5017 bleu signalisation. Montants similaires à RAL 2004 orangé pur, revêtement par poudre.

#### Remarque(s):

- **La longueur de flambement libre (K) ne doit pas dépasser 1200 mm, mais uniquement en cas de charge max. par travée de 2600 kg. La valeur de cette tablette doit être déduite de la charge admissible par travée.**
- **Fixations au sol et murales non fournies.**

- **Livraison en pièces détachées afin de limiter les frais de transport. Livraison sans montage.**

## Description technique

Montage par le client	oui
Largeur	2254 mm
Matériau étagère	Panneau de particules
Profondeur tablette	600 mm
Nombre d'étagères en panneaux de particules	3
Largeur tablette	2140 mm
Hauteur	2000 mm
Charge par casier	950 kg
Dim. montage rayonnage de base, largeur	2254 mm
Montage de rayonnages	Rayonnage de base
Profondeur	600 mm
Profondeur du rayonnage	600 mm
Largeur rayonnage	2140 mm
Hauteur de rayonnage	2000 mm
Epaisseur plan de travail	25 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable
Couleurs disponibles	RAL 5010, 2004
Attribut des noms de produit	Profondeur 600 mm
Type de produit	Rayonnages grande portée