



Echelle pliante à simple accès, Nombre de marches avec plancher: 3



Données de commande

N° commande	966000 3
GTIN	4003866403332
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Marches et montants en profilés d'aluminium. Grande plate-forme de sécurité (380 × 260 mm) avec assemblage à charnière, **garde-corps** et large **plateau**. Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés. Avec deux crochets pour seaux.

Norme:

DIN EN 131.

Description technique

Hauteur lisse	87 mm
Hauteur de travail env.	2,7 m
Profondeur d'échelon/de marche	85 mm
Nombre de marches avec plancher	3
Poids	6 kg
Longueur échelle	1,44 m

Plateau disponible	oui
Amplitude au sol	0,45 m
Exécution marchepied	Marche
Norme	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Matière	Marches et montants en profilés d'aluminium
Hauteur plate-forme	0,7 m
Accessibilité	d'un seul côté
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles pliantes